

### Elcometer 3525 a 3530 Nastavitelný aplikátor filmu Baker

Tyto aplikátory jsou vyrobeny nejnovější technologií a dosahují tak vynikající přesnosti. Aplikátory umožňují zvolit požadovanou tloušťku filmu, která může být nastavena tak, že aplikovaný film bude rovnoměrný nebo stupňovaný. Na každé straně aplikátoru je vyznačená stupnice pro snadné nastavení.

Aplikátor je dostupný ve dvou rozsazích a v různých šířkách. Tyto aplikátory lze použít ručně nebo spolu s automatickým aplikátorem Elcometer 4340.



Elcometer 3525 a 3530 je možné využít v souladu s normou ASTM D 823-E.

### Technická specifikace

Objednací číslo		Model	Tloušťka filmu		Šířka filmu <sup>†</sup>		Certifikát
metrický	imperiální		μm	mils	mm	inches	
K0003525M001		Elcometer 3525/1	0 - 100		50		●
K0003525M002		Elcometer 3525/2	0 - 100		75		●
K0003525M003		Elcometer 3525/3	0 - 100		100		●
K0003525M004		Elcometer 3525/4	0 - 100		150		●
K0003525M005		Elcometer 3525/5	0 - 100		200		●
K0003525M006		Elcometer 3525/6	0 - 100		250		●
K0003530M001	K0US3530M001	Elcometer 3530/1	0 - 250	0 - 10	50	2	●
K0003530M002	K0US3530M002	Elcometer 3530/2	0 - 250	0 - 10	75	3	●
K0003530M003	K0US3530M003	Elcometer 3530/3	0 - 250	0 - 10	100	4	●
K0003530M004	K0US3530M004	Elcometer 3530/4	0 - 250	0 - 10	150	6	●
K0003530M005	K0US3530M005	Elcometer 3530/5	0 - 250	0 - 10	200	8	●
K0003530M006	K0US3530M006	Elcometer 3530/6	0 - 250	0 - 10	250	10	●

● k dispozici kalibrační certifikát

<sup>†</sup> Připočítejte 30 mm (1,2") k šířce filmu pro výpočet celkové šířky aplikátoru

<https://www.gamin.cz/elcometer-3525-a-3530/>