

Sondy Elcometer NDT

Elcometer NDT nabízí velké množství sond pro kontrolu tloušťky materiálu a detekci defektů. V nabídce jsou různé sondy lišící se frekvencí, průměrem a typem připojení pro nejrůznější použití a také sondy pro měření materiálů o vysoké teplotě. Výběr správné sondy je zásadní pro maximální využití měřicího přístroje.

Různé materiály mají různé akustické vlastnosti. Některými zvukové vlny procházejí snadno, v některých jsou pohlcovány, a proto je u nich správné měření obtížné. Je tedy nutné vybrat si správnou frekvenci a průměr dle materiálu, který chcete testovat. Nízkofrekvenční sondy jsou určeny pro materiály jako plasty nebo kompozity, které zvuk pohlcují. Impuls proniká hluboko do materiálu, a tak je zajištěna silná ozvěna, a tedy i přesné měření tloušťky. Díky vysoké penetraci do materiálu se tyto sondy hodí i pro měření silnostěnných předmětů. Vysokofrekvenční sondy jsou nejvhodnější pro přesné měření, protože jimi vyslaný impuls je velmi soustředěný, a tak se eliminuje riziko zpětných odrazů mimo oblast měření. Vysoká frekvence a krátká vlnová délka je vhodná pro měření tenkých materiálů.

Sondy s velkým průměrem mají velké krystaly pro vysílání a přijímání zvukových vln. Větší vysílač vydá větší zvukovou vlnu a větší přijímač má zase vyšší citlivost. Impulzy z velkých sond proto do materiálu pronikají lépe než z menších typů. Pokud pro své měření nepotřebujete tak široký rozsah, pak jsou naopak vhodnější menší sondy, které lze přesněji umístit na povrch anebo do těžko přístupných míst, jako např. do úzkých rýh.



Měřené materiály

Elcometer nabízí celou řadu sond vhodných pro nejrůznější využití. Každý materiál se vyznačuje optimální frekvencí, která má nejsilnější signál při průchodu materiálem. Platí ale, že i jedna sonda může být vhodná pro více různých aplikací. Ultrazvukem lze měřit mnoho

materiálů, ale u některých je tato metoda problematická nebo nevhodná. Např. beton, který je směsí různých materiálů s různou velikostí částic, nebo laminované materiály a materiály, které silně pohlcují zvuk, jako např. guma. Každou sondu lze snadno rozlišit pomocí kotoučku umístěného na vrchní straně, který označuje její průměr a frekvenci.



Značení sond



Super Standard – vysoce výkonná sonda pro širší rozsah a vyšší penetraci materiály, které pohlcují zvuk



Damping (tlumení) – snižuje amplitudu vibrací nebo omezuje jejich trvání



Composite – sonda s vysokým zesílením pro vyšší výkon a průchodnost impulsu materiálem



Extra resolution – se zvýšeným rozlišením blízko pod povrchem, ideální pro tenké podklady



Coating thickness (tloušťka nátěru) – s technologií ThruPaint™ pro souběžné měření tloušťky nátěru a materiálu

Typ konektorů

- Potted – sonda je pevně spojena s kabelem
- Microdot – sonda je připojena pomocí dvou malých šroubků a kabel tak lze v případě poškození nebo opotřebení vyměnit
- Lemo - velké sondy lze s robustním konektorem Lemo, který je umístěn zezadu sondy pro vyšší odolnost vůči opotřebení

Typy sond

Jednoměničová - s jedním krystalem, který vysílá a přijímá impuls, určená pro využití vysokých frekvencí

Dvuměničová - skládá se ze dvou krystalů umístěných v jednom pouzdře a oddělených akustickým těsněním

S pancéřovým kabelem - ochrana před opotřebením

Tužková sonda, hrot o velikosti 1/16" - ve tvaru tužky s přímým nebo 90° úhlovým hrotem pro testování těžko přístupných míst

High Wear - pro defektoskopy FD700+, má zesílený hrot určený pro abrazivní povrchy. Je k dispozici také s vysoce výkonným kompozitním krystalem pro lepší penetraci.

Underwater - speciálně určená pro přístroj UG20DL pro použití pod vodou

Hi temp - vysokoteplotní sonda pro horké povrchy. V nabídce sondy pro použití do 343 °C nebo 482°C

Finger tip - univerzální kontaktní sonda pro použití s přístroji FD 700+, s dobrým rozlišením blízko pod povrchem. Je k dispozici také model s vysoce výkonným kompozitním krystalem pro lepší penetraci anebo úzká verze pro těžko přístupná místa.


Zpožďovací tělísko - malá součástka, která se používá společně s jednoměničovou sondou pro zpomalení impulsu při měření tenkých materiálů

Cylindrické sondy - zakřivený povrch sondy pro měření vnitřku válců nebo motorových bloků. K dispozici jsou verze pro měření železa (Iron) nebo hliníku (Alum)

Low profile - malá sonda pro měření v úzkých místech se standardní sondou nebo sondou velikosti 25 mm nebo 225 mm

Shear Wave (příčná vlna) - velká jednoměničová sonda pro použití s úhlovým klínem pro účinnou detekci defektů

Membrane - sonda s měkkou pružnou membránou, která zvyšuje kontakt mezi sondou a materiálem s drsným povrchem. K dispozici je také sonda s vysoce výkonným kompozitním krystalem pro lepší penetraci.



Sondy pro měření tloušťky koroze

Vhodné pro přístroje CG 70 a CG 100



Obj. číslo	Průměr sondy	Typ sondy	Tlumení	ThruPaint TM	Typ konektoru							Vhodná pro měření na			
					Potted	Microdot	Lemo	Top	Side	Litina	Plast	Skelné vlákno	Tenčené skelné vlákno	Ocel	CG70 CG100
TX1M00EP-1	1/2"	standard	S		•			•		•	•	•			•
TX1M00EP-2	1/2"	standard	S		•				•	•	•	•			•
TX1M00EM-1	1/2"	standard	S			•		•		•	•	•			•
TX1M00EM-2	1/2"	standard	S			•			•	•	•	•			•
TX1M00EP-3	1/2"	composite	S		•				•	•	•	•			•
TX1M00EL	1/2"	composite	S				•		•	•	•	•			•
2,25 MHz duální sonda															
TX2M25CP-1	1/4"	standard	S		•			•		•	•		•		•
TX2M25CP-2	1/4"	standard	S		•				•	•	•		•		•
TX2M25CM-1	1/4"	standard	S			•		•		•	•		•		•
TX2M25CM-2	1/4"	standard	S			•			•	•	•		•		•
TX2M25CP-3	1/4"	hi temp ²	S		•			•		•	•		•		•
TX2M25CM-3	1/4"	hi temp ²	S			•		•		•	•		•		•
TX2M25EP-1	1/2"	standard	S		•			•		•	•		•		•
TX2M25EP-2	1/2"	standard	S		•				•	•	•		•		•
TX2M25EM-1	1/2"	standard	S			•		•		•	•		•		•

TX2M25EM-2	1/2"	standard	S		•		•	•	•		•		•
TX2M25EP-3	1/2"	hi temp ²	S		•		•	•	•		•		•
TX2M25EM-3	1/2"	hi temp ²	S		•		•	•	•		•		•
TX2M25EP-4	1/2"	composite	S		•		•	•	•		•		•
TX2M25EL-1	1/2"	armoured	S			•	•	•	•		•		•

3,50 MHz duální sonda

TX3M50EP-4	1/2"	standard	H	•	•		•	•	•		•	•	•
TX3M50EP-1	1/2"	coating thickness	CT	•	•		•	•	•		•	•	•

Obj. číslo	Průměr sondy	Typ sondy	Tlumení	ThruPaint™	Typ konektoru					Vhodné pro měření na				
					Potted	Microdot	Lemo	Top	Side	Litina	Tenčený plast	Ocel	Sklo	CG70 CG100
5,00 MHz duální sonda														
TX5M00BP-2	3/16"	standard	S		•			•			•	•	•	•
TX5M00BP-3	3/16"	standard	S		•				•		•	•	•	•
TX5M00BP-5	3/16"	standard	H	•	•				•		•	•	•	•
TX5M00BM	3/16"	standard	S			•			•		•	•	•	•
TX5M00BP-1	3/16"	low profile	S		•				•		•	•	•	•
TX5M00BP-4	3/16"	coating thickness	CT	•	•				•		•	•	•	•
TX5M00CP-3	1/4"	standard	S		•			•			•	•	•	•
TX5M00CP-9	1/4"	standard	H	•	•			•			•	•	•	•

TX5M00CP-4	1/4"	standard	S		•		•	•	•	•	•
TX5M00CP-10	1/4"	standard	H	•	•		•	•	•	•	•
TX5M00CM-1	1/4"	standard	S			•	•		•	•	•
TX5M00CM-2	1/4"	standard	S			•	•		•	•	•
TX5M00CM-9	1/4"	standard	H	•	•		•	•	•	•	•
TX5M00CP-1	1/4"	low profile 1" wand	S			•	•		•	•	•
TX5M00CP-2	1/4"	low profile 9" wand	S			•	•		•	•	•
TX5M00CP-6	1/4"	coating thickness	CT	•	•		•		•	•	•
TX5M00CM-3	1/4"	coating thickness	CT	•		•	•		•	•	•
TX5M00CP-7	1/4"	hi temp ²	S			•	•		•	•	•
TX5M00CP-8	1/4"	hi temp ²	H	•	•		•		•	•	•
TX5M00CM-4	1/4"	hi temp ²	H	•		•	•		•	•	•
TX5M00CM-5	1/4"	hi temp ²	S			•	•		•	•	•
TX5M00EP-2	1/2"	standard	S			•	•		•	•	•
TX5M00EP-3	1/2"	standard	S			•		•	•	•	•
TX5M00EP-10	1/2"	standard	H	•	•		•		•	•	•
TX5M00EM-1	1/2"	standard	S			•	•		•	•	•
TX5M00EM-2	1/2"	standard	S			•	•		•	•	•
TX5M00EP-4	1/2"	coating thickness	CT	•	•		•		•	•	•
TX5M00EP-5	1/2"	hi temp ²	S			•	•		•	•	•
TX5M00EM-3	1/2"	hi temp ²	S			•	•		•	•	•
TX5M00EM-4	1/2"	hi temp ²	S			•	•		•	•	•
TX5M00EP-6	1/2"	hi temp ²	H	•	•		•		•	•	•
TX5M00EL-1	1/2"	armoured	S				•	•	•	•	•
TX5M00EP-1	1/2"	cylinder probe – iron	S			•	•	•	•	•	•

Obj. číslo	Průměr sondy	Typ sondy	Tlumení	ThruPaint™	Typ konektoru				Vhodná pro měření na				
					Potted	Microdot	Top	Side	Tenčený plast	Ocel	Sklo	Hliník	Titan
7,50 MHz duální sonda													
TX7M50BP-1	3/16"	standard	S		•		•		•	•	•	•	•
TX7M50BP-2	3/16"	standard	S		•			•	•	•	•	•	•
TX7M50BP-3	3/16"	coating thickness	CT	•	•			•	•	•	•	•	•
TX7M50CP-1	1/4"	exxon spec	S		•		•		•	•	•	•	•
TX7M50CP-2	1/4"	exxon spec	S		•			•	•	•	•	•	•
TX7M50CM-1	1/4"	exxon spec	S			•	•		•	•	•	•	•
TX7M50CM-2	1/4"	exxon spec	S			•		•	•	•	•	•	•
TX7M50CP-3	1/4"	high resolution	S		•		•		•	•	•	•	•
TX7M50CP-4	1/4"	high resolution	S		•			•	•	•	•	•	•
TX7M50CP-6	1/4"	standard	H	•	•			•	•	•	•	•	•
TX7M50CP-5	1/4"	coating thickness	CT	•	•			•	•	•	•	•	•
TX7M50CM-3	1/4"	high resolution	S			•	•		•	•	•	•	•
TX7M50CM-4	1/4"	high resolution	S			•		•	•	•	•	•	•
10,00 MHz duální sonda													
TX10M0BP-1	3/16"	standard	S		•			•		•	•	•	•
TX10M0BP-2	3/16"	standard	S		•		•			•	•	•	•
TX10M0CP-3	1/4"	standard	S		•		•				•	•	•

TX10M0CP-4	1/4"	standard	S	•		•		•	•	•	•
TX10M0CM-1	1/4"	standard	S		•	•			•	•	•
TX10M0CM-2	1/4"	standard	S		•		•		•	•	•
TX10M0CP-1	1/4"	low profile 1" wand	S	•		•	•		•	•	•
TX10M0CP-2	1/4"	low profile 9" wand	S	•		•	•		•	•	•
TX10M0EP-2	1/2"	standard	S	•		•			•	•	•
TX10M0EP-3	1/2"	standard	S	•		•			•	•	•
TX10M0EM-1	1/2"	standard	S		•	•			•	•	•
TX10M0EM-2	1/2"	standard	S		•		•		•	•	•
TX10M0EP-1	1/2"	Cylinder probe - aluminium	S	•		•	•		•	•	•

² vysokoteplotní sonda vhodná pro měření do 343°C

HD vysoce tlumená sonda

H vysoce tlumená sonda

CT tlumená sonda pro povrchy s nátěrem

S standardní netlumená sonda

<https://www.gamin.cz/sondy-cg/>